

ALPHA STAINLESS

8478PIO100P62

EAN 4031582381726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	103 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	128 mm
Poids	0.59 kg

Product Drawings

