ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# INTEGRAL

## 2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341454



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●●○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Integral |
| Емисии на CO2 (обхват 3) | 6.45 |
| Тип | Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване |
| Стандартен | EN12531 – Легло за болнични заведения |
| Товароносимост при 3 км/ч | 150 kg |
| Товароносимост при 4 км/ч | 150 kg |
| Електропроводим | Да |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 450 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -25 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 183 mm |
| Обща ширина | 62 mm |
| Общо тегло | 1.02 kg |
| Сертифициране | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят | Сиво бяло (RAL9002) |
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 115 mm |
| Интерференция при завъртане | 230 mm |
| Диаметър на купол | 62 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полиамид, електропроводим |
| Материал на реазбата | Полиуретан, екструдирано електропроводим |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран |
| Цвят Резба | Шисти в сиво (подобен RAL7015) |
| Цвят на Колело | Сива шистичка (RAL7015) |
| Предпазители за резби | Интегрирана нишка |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| Ширина на тялото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 91 Бръснач A |
| Твърдост на Резба (D) | 40 бряг D |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили |
| Диаметър на Болт | 28 mm |
| Дължина на Болт | 96 mm |
| Позиция на резбата на Болт | 19 mm |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 4 |
| Намек | Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. |

IF награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL

## 2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341454

Номер на поръчката 00030608

**Чертежи на продукта**




IF награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

© Copyright 2026 TENTE International GmbH