PRODUKTINFORMATION

# STORA

2370PJJ100P30-11

EAN 4031582300321



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●○○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Stora |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 80 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 160 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 129 mm |
| Samlet vægt | 0,54 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Stålplade, medium |
| Gaffel Form | Slank |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Udladning | 35 mm |
| Udfaldsradius | 85 mm |
| Udfaldsdiameter | 170 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polypropylen |
| Hjulbanemateriale | Termoplastisk gummi |
| Leje | Rulleleje |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 32 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 87 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# STORA


2370PJJ100P30-11

EAN 4031582300321

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH