

# GALEA STAINLESS

5080YGC100R05-22X40

EAN 4031582355710

Número de comanda 00770170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Galea stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 100 kg

Conducció elèctrica ✓

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 200 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 139 mm

## RODA

Material corporal Polipropilè, conductor elèctric

Material de la banda de rodadura Goma termoplàstic, conductor elèctric

El Bearing Rodament de boles de precisió Inoxidable

Protectors de fil Amb la guardaespallles

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 30 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

## SUPORT

Material Poliamida

Forquilla Forma Tancat

Scamiento giratorio Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable

Desplaçament 40 mm

Scio de giro 90 mm

Sterferencia de giro 180 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting Espiga, Roda

Pern Diamant 22 mm

Pern Longitud 40 mm

# GALEA STAINLESS

5080YGC100R05-22X40

EAN 4031582355710

Número de comanda 00770170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

