

AGILA

2477PJO125R07-Ø31-35

EAN 4031582326499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	163 mm
Общий вес	0,958 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	131 mm
Поворотное соединение	262 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (минимум)	31 mm
Распорный фитинг (максимум)	35 mm
Подсказка	Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.

AGILA

2477PJO125R07-Ø31-35

EAN 4031582326499



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

