

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, blokový profil
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	260 mm
Šířka Běhoun	85 mm
Průměr otvoru Šroub	25 mm
Délka poklice	74 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ○ ○ ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech air
Typ krytu	Kolo
Nosnost 3 km/h	150 kg
Statický Nosnost	300 kg
Celková hmotnost	1,35 kg

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

