

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
	měkký
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, blokový profil
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	260 mm
Šířka Běhoun	85 mm
Průměr otvoru pro Šroub	25 mm
Délka náboje	74 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	● ○ ○ ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech air
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	150 kg
Statická Nosnost	300 kg
Celková hmotnost	1,35 kg

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

