

## LEVINA

5377PJP100P51 7001/3000

EAN 4031582368994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Levina                                      |
| Викиди CO <sub>2</sub> (сфера 3)   | 2.27                                        |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| Об'єм вантажопідйомності 3 км/год  | 100 kg                                      |
| Електропровідність                 | Hi                                          |
| Нержавіюча сталь                   | Hi                                          |
| Статичний вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 141 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 59 mm                                       |
| Загальна вага                      | 0,55 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід               |
| Вила Форма          | Тонка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони     |
| Колір               | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Офсет (Зсув)        | 36 mm                  |
| Радіус повороту     | 98 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 196 mm                 |
| Діаметр ковпачка    | 59 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                    |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук          |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001)          |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 100 mm                          |
| Протектор               | 32 mm                           |
| Ширина тіла             | 32 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 95 mm               |
| Ширина тарілки                            | 70 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 50 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 75 mm               |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

Універсальна  
нагорода за  
ДизайнDeutscher  
Konstruktor  
Club

