ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LEVINA

5377PJP100P51 7001/3000

EAN 4031582368994



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Levina
Викиди CO2 (сфера 3)	2.27
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Hi
Нержавіюча сталь	Hi
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	141 mm
Загальна ширина	59 mm
Загальна вага	0,55 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Тонка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	36 mm
Радіус повороту	98 mm
Поворотне з’єднання	196 mm
Діаметр ковпачка	59 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	95 mm
Ширина тарілки	70 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	50 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	75 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

Універсальна нагорода за Дизайн

Deutscher Конструктор Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5377PJP100P51 7001/3000


EAN 4031582368994


Номер замовлення 00037524

Креслення продукту









© Copyright 2026 TENTE International GmbH