

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Numéro de commande 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	630 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	215 mm
Largeur totale	141 mm
Poids	15,19 kg

ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

CHAPE

Déport	35 mm
Rayon d'encombrement	115 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm
Diamètre du dôme	128 mm

FIXATION

Longueur de la platine	145 mm
Largeur de la platine	145 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	120 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Numéro de commande 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

