

## LUMINA

5525PJ050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ● ○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Lumina                        |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| Standardowy                    | EN12528 – Kółka meblowe       |
| Nośność przy 3 km/h            | 40 kg                         |
| Nośność statyczne              | 80 kg                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 71,5 mm                       |
| Szerokość całkowita            | 55 mm                         |
| Waga całkowita                 | 0,103 kg                      |
| Typ twarzy                     | Niedźwiedź                    |

## KOŁO

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                               |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny                    |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś                   | Nitowane                                   |
| Kolor Bieżnia        | Ruch szary A (RAL7042)                     |
| Kolor Koło           | Jasnozielony (Pantone 376C )               |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu                          |
| Średnica             | 50 mm                                      |
| Szerokość Bieżnia    | 10 mm                                      |
| Szerokość korpusu    | 10 mm                                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 90 Shore A                                 |

## OBUDOWA

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Materiał               | Poliamid                                 |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień , obrotowy                       |
| Kolor                  | Jasnozielony (Pantone 376C )             |
| Wysięg                 | 20 mm                                    |
| Promień działania koła | 60 mm                                    |
| Zasięg działania koła  | 120 mm                                   |
| Średnica kopuły        | 23 mm                                    |

## MOCOWANIE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 10 mm                                |

Nagroda Red  
Dot  
Design  
Award

# LUMINA


5525PJI050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---



Nagroda Red  
Dot  
Design  
Award