

NOVATECH

FTP 125x40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA


Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni
Krāvesība pie 4 km/h	480 kg
Krāvesība pie 6 km/h	400 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,51 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	50 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6204ZV
Piemērots	bt




NOVATECH

FTP 125x40-Ø20 H150

EAN 4031582381745

Pasūtījuma numurs 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.