MAXTECH

PNR389x85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	389 mm
Largeur du bandage	85 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	1.95 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNR389x85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH