INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Pneu élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Trou de forage, non usiné
Couleur Roue	Noir de jais (similaire à RAL9005)
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	75 mm
Diamètre du trou de l'Axe	100 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Largeur du corps	75 mm
Dureté du Bandage (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	2.31 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numéro de commande 00830872

Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numéro de commande 00830872



© Copyright 2026 TENTE International GmbH