

# NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619  
Bestelnummer 00833009

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	140 mm
Breedte Loopvlak	54 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	54 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D
Geschikt voor	jungheinrich_mic

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	840 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	700 kg
Statisch draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	3,04 kg

# NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619  
Bestelnummer 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

