

BASETECH

POR080X34-Ø12

EAN 4031582419009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Basetech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12532 - transportna oprema

Nosivost na 4 km/h 125 kg

Statički Nosivost 250 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -20 °C

Opseg temperature (maksimalni) 60 °C

Ukupna težina 0,102 kg

TOCAK

Materijal za telo polipropilen

materijal omotaca Identično sa telom Tocak

Nošenje kotrljajući lezaj

štitnici omotaca Bez stražara

Prečnik 80 mm

Širina omotac 34 mm

dimenzija rupa osočina 12 mm

dužina glavnice 44,4 mm

Teškoća gazećeg omotac (D) 65 Šor D

BASETECH

POR080X34-Ø12

EAN 4031582419009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

