



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	163 mm
总重量	1.024 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	41 mm
旋转半径	131 mm
转向干涉	262 mm

## 固定件

固定件类型	合成膨胀机, 圆形
膨胀固定件 (最小)	31 mm
膨胀固定件 (最大)	35 mm
提示	请在订购时注明所需的试管内径。

# AGILA

2477PJ125R07-Ø31-35

EAN 4031582326895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

