



L'image peut différer du produit d'origine

#### PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ●   |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● ○ |

#### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                              |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 600 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 480 kg                            |
| Conducteur électrique           | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Statique Capacité de charge     | 1200 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 240 mm                            |
| Largeur totale                  | 117 mm                            |
| Poids global                    | 1.81 kg                           |

#### CHAPE

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, très lourde                      |
| Forme Chape          | Galbé, Renforcé                                |
| Pivot                | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur de la chape  | Zingué bleu                                    |

#### ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                  |
| Bandage               | Identique au corps de Roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | Vissé avec écrou           |
| Couleur Roue          | Blanc naturel              |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 200 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 46 mm                      |
| Largeur du corps      | 46 mm                      |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                 |

#### RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 117 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ZETA

4688UOO200P63 WH-w46

EAN 4031582308341

Numéro de commande 00830083

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

