INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●●○
Attrition	●●○○○
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech heat
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Poids global	0.57 kg

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Amortissement, Résistance à la température
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Couleur Roue	Métallique
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8.3 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (A)	75 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH