

ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008

Номер на поръчката 00064388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	128 mm
Обща ширина	75 mm
Общо тегло	0,649 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	36 mm
Ширина на тялото	36 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	90 mm
Интерференция при завъртане	180 mm
Диаметър на купол	75 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	13 mm

ALPHA

3470POO100P30-13

EAN 4031582304008

Номер на поръчката 00064388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

3470...100P30-13

