

INTEGRAL

2040XSX125R05-28 9002 W

EAN 4031582344738
Bestelnummer 00032040



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	158 mm
Totale breedte	62 mm
Totaal gewicht	0,968 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Loopvlak	Leigrijs (vergelijkbaar met RAL7015)
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde garenbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	35 mm
Zwenk radius	97,5 mm
Draaicirkel	195 mm
Diameter koepel	62 mm

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	45 mm
Schroefdraad positie	19 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	2
Tip	Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Wasbaar volgens AK-BWA

INTEGRAL




2040XSX125R05-28 9002 W

EAN 4031582344738
Bestelnummer 00032040



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award