

# LINEA SAFETY

592DUAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582399363

Numéro de commande 00771682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea safety                      |
| Type de boîtier                 | Système de blocage automatique    |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 100 mm                            |
| Largeur totale                  | 73 mm                             |
| Poids                           | 0,405 kg                          |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur du bandage       | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Couleur de la roue       | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 100 mm                          |
| Largeur du bandage       | 20 mm                           |
| Diamètre de l'alésage    | 0 mm                            |
| Longueur de moyeu        | 0 mm                            |
| Largeur du corps de roue | 20 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Polyamide              |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée       |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Couleur                 | Gris argenté (RAL7001) |
| Déport                  | 32 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 88 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 41 mm                  |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 11 mm                         |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

# LINEA SAFETY

592DUAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582399363

Numéro de commande 00771682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

