

## NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Número de comanda 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte           | Novatech |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 120 kg   |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 100 kg   |
| Tracidad de carga estàtica | 240 kg   |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C   |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C    |
| Pes total                  | 0,155 kg |

## RODA

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Material corporal                   | Acero, hierro                          |
| Material de la banda de rodadura    | Poliuretà, Fos                         |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió (RS/2RS) |
| Roda de color                       | Amarillo de mel (RAL1005)              |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespallles                 |
| Diametralització                    | 70 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 20 mm                                  |
| El forat Eix Diàmetre del forat     | 20 mm                                  |
| Longitud del cub                    | 12 mm                                  |
| Corporació ample                    | 20 mm                                  |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                             |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D                             |

# NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Número de comanda 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

