

STORA

2370PIP100P72

EAN 4031582369366



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stora
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	129 mm
Общо тегло	0,938 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
	мек
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	75 Бръснач А

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилка	Тънък
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	35 mm
Радиус на завъртане	85 mm
Интерференция при завъртане	170 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Вертикален Фланец
----------------	-------------------