

LUMINA

AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582341416



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	80 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	56 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.09 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架关闭
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑（RAL9011）
偏移量	20 mm
旋转半径	62 mm
转向干涉	124 mm
圆顶直径	0 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑（RAL9011）
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	7 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	7 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	8 mm

LUMINA

AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582341416

订单号 00071687

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

