

AGILA

2470UAP125P50

EAN 4031582301168

Номер замовлення 00030063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Agila |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 160 mm |
| Загальна ширина | 60 mm |
| Загальна вага | 0,85 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Ширина тіла | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Виля Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 41 mm |
| Радіус повороту | 103,5 mm |
| Поворотне з'єднання | 207 mm |
| Діаметр ковпачка | 60 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---------------------|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 77 mm |
| Ширина тарілки | 67 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 46,5 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 51,5 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 56 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 61,5 mm |
| Діаметр отвору планшета | 8,5 mm |

AGILA

2470UAP125P50

EAN 4031582301168

Номер замовлення 00030063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

