

# AGILA

2470XSP125R05-28

EAN 4031582343892



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu              | Agila                      |
| Typ                         | Otočné Kolečko             |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h              | 100 kg                     |
| Elektrické vodivé           | Ano                        |
| Nerezové                    | Ne                         |
| Statická Nosnost            | 200 kg                     |
| Rozsah teploty (minimální)  | -40 °C                     |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                      |
| Celková výška               | 163 mm                     |
| Celková hmotnost            | 1,05 kg                    |

## UCHYCENÍ

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice     | Široký                 |
| Otočné ložisko   | Dva míčové závody      |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou      |
| Vyosení          | 41 mm                  |
| Poloměr otáčení  | 103,5 mm               |
| Průměr otáčení   | 207 mm                 |

## KOLO

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid, elektricky vodivý               |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                  |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem                     |
| Průměr             | 125 mm                                    |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                                     |
| Tvrdost Běhoun (D) | 40 Shore D                                |

## MONTÁŽ

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Typ uchycení | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr čepu  | 28 mm                      |
| Délka čepu   | 45 mm                      |

# AGILA

2470XSP125R05-28

EAN 4031582343892



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

