

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Исчезновение	○ ○ ○ ○ ○
Устойчивость к коррозии	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Footmaster
Тип	Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч	630 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	90 °C
Общая высота	215 mm
Общая ширина	141 mm
Общий вес	15,19 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Смещение)	35 mm
Радиус поворота	115 mm
Поворотное соединение	230 mm
Диаметр купола	128 mm

КОЛЕСО

Подшипник	Необработанная Хаб
Диаметр	150 mm
Ширина Протектор	35 mm
Ширина тела	35 mm

ФИТИНГ

Длина пластины	145 mm
Ширина пластины	145 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	120 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Номер заказа 00800111

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

