


E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664
Bestelnummer 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	E-Drive flex
Type	Aandrijfeenheid
Temperatuurbereik (minimaal)	5 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale breedte	190 mm
Totaal gewicht	6,52 kg
Lengte	Max. 315 mm (noodontgrendeling geactiveerd)
Diameter wiel	125 mm, slijtagegrens Å - 115 mm
Loopvlak wiel	Massief rubber, niet-markerend, Shore A 63
Wielbreedte	35 mm
Breedte	190 mm
Maximale stuwkracht	25 N
Maximale draagkracht / contactdrukkracht	400 N
Hoogte in uitgangspositie	140 mm
Inbouwhoogte	170 mm
Noodontgrendeling	Mechanisch
Type bescherming	IPX4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Toegestane omgevingstemperatuur	Bedrijfstemperatuur 5 Å°C tot 40 Å°C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Gewicht	6 kg
Maximale snelheid	4 km/h
Bodemvrijheid	30 mm
Oneffenheden in de grond (minimaal)	-15 mm
Oneffenheden in de grond (maximaal)	15 mm
Toegestane opslagtemperatuur (minimaal)	-10 °C
Toegestane opslagtemperatuur (maximaal)	45 °C

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664
Bestelnummer 00061635

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, ge vulkaniseerd
Lagering	Flenswiel
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Elektrisch
Vork Vorm	Rijden
Kleur	Blauw gepassiveerd

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	95 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	100 mm
Diameter plaatgat	9 mm

MOTOR AANDRIJFEENHEID

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	7 Ah
Nominale uitgang	73,1 W
Nominale snelheid	174,5 m/mn
Rijrichtingen	Vooruit en achteruit

AANDRIJVING AANDRIJFEENHEID

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	3,5 Ah
Nominale uitgang	14,8 W
Nominale snelheid	35,3 m/mn

E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664
Bestelnummer 00061635



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

