

E-DRIVE ULTIMATE


EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numer zamówienia 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	E-Drive ultimate
Typ obudowy	Jednostka napędowa
Zakres temperatur (minimalny)	5 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Szerokość całkowita	190 mm
Waga całkowita	8,233 kg
Długość	Maks. 315 mm (włączone zwolnienie awaryjne)
Średnica koła	125 mm, granica zużycia Ø 115 mm
Bieżnia Koło	Guma pełna, niebrudzący, Shore A 63
Szerokość koła	35 mm
Szerokość	178 mm
Maksymalna siła oporowa	32 N
Maksymalna siła podnoszenia / siła nacisku kontaktowego	400 N
Wzrost w pozycji wyjściowej	140 mm
Wysokość instalacji	170 mm
Zwolnienie awaryjne	Mechaniczne
Typ ochrony	IPX4 (woda rozpryskowa ze wszystkich stron, wszystkie wtyczki podłączone)
Dopuszczalna temperatura otoczenia	Temperatura pracy od 5Å°C do 40Å°C, wilgotność powietrza 90%, bez kondensacji
Waga	8 kg
Maksymalna prędkość	4 km/h
Luz uziemienia	30 mm
Nierówności uziemienia (minimalne)	-15 mm
Nierówności uziemienia (maksymalne)	15 mm
Dopuszczalna temperatura przechowywania (minimalna)	-10 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania (maksymalna)	45 °C

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numer zamówienia 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Koło z kołnierzem
Kolor Koło	Srebrnoszary (RAL7001)
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Elektryczne
Kształt Widelec	Napęd
Kolor	pasywowany na niebiesko

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
---------------	--------------------

SILNIK PRZESUWNY JEDNOSTKI SILNIK

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	8,5 Ah
Wyjście znamionowe	144 W
Prędkość znamionowa	197 m/mn
Wskazówki dotyczące podróży	Do przodu i do tyłu

SIŁOWNIK JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ

Napięcie znamionowe	24 V
Prąd znamionowy	3,5 Ah
Wyjście znamionowe	14,8 W
Prędkość znamionowa	35,3 m/mn

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Numer zamówienia 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

