

PURETECH AIR

PPR400x100-Ø10 HL129 2ply with axle

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech air
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	400 kg
Totaal gewicht	2,04 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, lijnprofiel
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	129 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	55 Shore A

PURETECH AIR

PPR400x100-Ø10 HL129 2ply with axle

EAN 4031582461398



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

