

NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 800 kg

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Nem

Statikus teherbírás 1600 kg

Hőmérséklet-tartomány
(minimális) -20 °CHőmérséklet-tartomány
(maximális) 60 °C

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó, Tömített
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	85 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
Tömítés típusa	B
Alkalmas	linde

