

## NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve Novatech

Ház típusa Kerék

Teherbírás 3 km/h-nál 800 kg

Elektromosan vezető Nem

Rozsdamentes Nem

Statikus teherbírás 1600 kg

Hőmérséklet-tartomány  
(minimális) -20 °CHőmérséklet-tartomány  
(maximális) 60 °C

## KERÉK

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acél, vas                         |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán                 |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó, Tömített |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel            |
| Átmérő                       | 85 mm                             |
| Futófelület szélessége       | 80 mm                             |
| Tengely furat átmérője       | 12 mm                             |
| Kerékagy hossza              | 85 mm                             |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                        |
| Tömítés típusa               | B                                 |
| Alkalmas                     | linde                             |

