

# STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

## 핵심 속성

제품명	Stylea
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	101 mm
전체 너비	75 mm

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	20 mm

## 하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스텝, 회전
회전 반경	112 mm
회전 간섭	224 mm
덤 직경	41 mm

## 피팅

피팅 유형	B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경	11 mm

제품 정보

# STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

---

