

AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна вага	0,1 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору	Термопластичний каучук, електричний
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	19 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Квадратний планшет
Довжина пластини	55 mm
Ширина тарілки	55 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	38,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	44 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	38,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	44 mm
Діаметр отвору планшета	6,3 mm

Product Drawings

