

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech heat
Тип	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	75 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	200 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса	Термопластичные синтетические материалы, Термостойкий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	31 mm

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

