ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech heat
Тип	Колесо
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	75 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	200 °C

КОЛЕСО

Материал корпуса	Термопластичные синтетические материалы, Термостойкий
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	31 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

WOO075x25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH