

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Aluminium
Bandage	Amortissement, Résistance à la température
Roulement	Douille de roulement sèche
Couleur Roue	Métallique
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8 mm
Longueur de moyeu	45.5 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (A)	75 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech heat
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	80 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	160 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	250 °C
Poids global	0.54 kg

ELASTECH HEAT

IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.

EAN 4031582347203

Numéro de commande 00033962
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

