产品信息

MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
胎面硬度 （D）	60 肖氏 D

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	350 kg
6 公里/小时的载重	300 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	700 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.78 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH