

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	30 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	60 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,03 kg
Teljes szélesség	38 mm

VÁZ

A ház anyaga	Polipropilén
Villa alakja	Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Króm
Ellensúlyoz	16 mm
Körbeforgás	78 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkal megegyező
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Grafitfekete (RAL9011)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	42 mm
Futófelület szélessége	6 mm
Test szélessége	6 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	8 mm

LUMINA

A520POI042L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317268

Rendelési szám 00072826

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

