

## AGILA

2477PJO125P30-11

EAN 4031582050400

Número de comanda 00005172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Agila                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                          |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                           |
| Alçada total               | 160 mm                          |
| Àmplia general             | 60 mm                           |
| Pes total                  | 0,803 kg                        |

## RODA

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè             |
| Material de la banda de rodadura    | El cautxú termoplàstic  |
| El Bearing                          | Coixinet llis           |
| Roda de color                       | Verd de plata (RAL7001) |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància        |
| Diametralització                    | 125 mm                  |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                   |
| Corporació ample                    | 32 mm                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A              |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 41 mm               |
| Scio de giro         | 131 mm              |
| Sterferencia de giro | 262 mm              |
| Dome Dictel          | 60 mm               |

## FITACIÓ

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting        | Forat per a cargol                                                         |
| Pern Diàmetre del forat | 11 mm                                                                      |
| Col·lecció              | Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. |

# AGILA

2477PJO125P30-11

EAN 4031582050400  
Número de comanda 00005172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

