

# ALPHA

3470PIR100P30-13



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 75 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 150 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 128 mm                            |
| Largeur totale                  | 75 mm                             |
| Poids                           | 0,83 kg                           |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, lourde     |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 40 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm                   |

## ROUE

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène                           |
| Bandage                  | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement                | Roulements rouleaux                     |
| Axe                      | axe de roue boulonné                    |
| Couleur de la roue       | Noir graphite (RAL9011)                 |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                          |
| Diamètre                 | 100 mm                                  |
| Largeur du bandage       | 35 mm                                   |
| Largeur du corps de roue | 35 mm                                   |
| Dureté du bandage (A)    | 80 Shore A                              |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 13 mm        |

# ALPHA

3470PIR100P30-13



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit

3470...100P30-13

