ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Неопределено
Материал на реазбата	Полипропилен, мек
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	68 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Диаметър на Сачмен лагер	47 mm
Ширина на Сачмен лагер	12 mm

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Товароносимост при 3 км/ч	700 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP082x68-Ø47x12

EAN 4031582369540

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





