INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LUMINA

## 6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Tige filetée |
| Type | Roulette pivotante à blocage intermittent |
| Conducteur d'électricité | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 59 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Poids | 0,13 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Zamac / Aluminium |
| Forme de la chape | Roulette jumelée, capotée |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 51 mm |
| Diamètre d'encombrement | 102 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène, conducteur d'électricité |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du bandage | 8 mm |
| Largeur du corps de roue | 8 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Tige avec circlips et col |
| Diamètre de la tige | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

## 6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

Numéro de commande 00073825

**Dessins du produit**

