

MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Номер заказа 00005570



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Полиуретан, вспененный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	черный
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	70 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	75 kg
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,66 kg

MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Номер заказа 00005570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

