

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Lumina
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Электропроводящий	✓
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	61 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,1054 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	8 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полипропилен
Форма Вилы	Корпус сдвоенного Колесо , закрытый, с куполом Кронштейн
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	51 mm
Поворотное соединение	102 mm
Диаметр купола	45 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с кольцом для захвата, с воротником
Диаметр Стержень	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

