INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

EXPANDER

R47-21,5-24 INOX

EAN 4031582428292



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Fixation expansible
Type	Accessoire
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Poids	0,13 kg

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, carrée
Fixation expansible (minimum)	21,5 mm
Fixation expansible (maximum)	24 mm
Note	Veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH