

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●●
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea clinic load
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	200 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	155 mm
Ancho total	71 mm
Peso total	1.69 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Desplazamiento	47.5 mm
Radio de giro	122.5 mm
Interferencia de giro	254 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno	32 mm
Longitud del Perno	45 mm



Club
Diseñador
Deutscher



Premio
Interzum



product
design
award

IF Premio
Diseño

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501

Número de pedido 00039570
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Club
Diseñador
Deutscher



Premio
Interzum



product
design
award

IF Premio
Diseño