

# STEM

S70-10x35 / 11

EAN 4031582452723



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	35 mm

## PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	80 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	160 kg
Hauteur	6 mm
Poids	0,04 kg