

GALEA

5071YGH100P60-90X70

EAN 4031582353433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte | Galea |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | ✓ |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 138 mm |
| Pes total | 0,477 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Material corporal | Polipropilè, conductor elèctric |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplàstic, conductor elèctric |
| El Bearing | Coixinet llis |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 30 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Poliamida |
| Forquilla Forma | Tancat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 40 mm |
| Sterferencia de giro | 205 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 90 mm |
| Placa ampla | 70 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 60 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 70 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 50 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 55 mm |
| Placa de diàmetre | 8 mm |

GALEA

5071YGH100P60-90X70

EAN 4031582353433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

